

Garant
**Vidinio griovelio įpjovimo peilis, dešininis, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W:
5,2/1,5mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 270314 5,2/1,5 |
| GTIN | 4045197466808 |
| Produktų klasė | 211 |

Aprašymas
Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Mažiausias Ø D _{min} | 5,2 mm |
| Koto Ø d | 5 mm |
| maksimalus pjūvio gylis t _{maks.} | 1 mm |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃ | 2,5 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 20 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₁ = 20 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 200 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 30 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| CuZn | tinka | 150 m/min | N |
| nepatraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| pertraukiamas | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |