

**Garant**

**Vidinio griovelio įpjovimo peilis, apvalus, dešininis, L1 = 25 mm, Ø Dmin / W:  
6,2/1 mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270334 6,2/1  |
| GTIN             | 4045197465795 |
| Produktų klasė   | 211           |

**Aprašymas****Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Mažiausias Ø D <sub>min</sub>                   | 6,2 mm                 |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub> | 2,95 mm                |
| maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>      | 1,8 mm                 |
| Koto Ø d  | 6 mm                   |
| Spindulys R                                     | 0,5 mm                 |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                    | 25 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis                     | L <sub>1</sub> = 25 mm |
| Produkto rūšis                                  | Tekinimas              |

**Vartotojo duomenys**

|                              | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | ribotai tinka | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min      | N         |

|                                 |               |           |   |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 160 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min  | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min  | P |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 30 m/min  | H |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 90 m/min  | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 60 m/min  | M |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 30 m/min  | S |
| Ketus (G)                       | tinka         | 90 m/min  | K |
| CuZn                            | tinka         | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas                 | tinka         |           |   |
| nereguliarus                    | ribotai tinka |           |   |
| pertraukiamas                   | ribotai tinka |           |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |   |