



Weldon įspraustinė, forma AD, SK 30, trumpa, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300050 10
GTIN	4045197674319
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308785 30
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm	309900 10