

Garant**Įspraustinė, forma ADB, SK 40 A = 100, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300230 20
GTIN	4045197282972
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Išorinis Ø D	52 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sukų skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
	308820 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm

309900 20