


Garant**Ekonomiška pakuotė TiAlN dengtas spiralinis grąžtas HSS-E, 10 vnt.****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	GG1117 1,6
GTIN	4069515043380
Produktų klasė	GGN

Aprašymas**Modelis:**

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelio profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Kaip Nr. 114580.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	17,6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	43 mm
Koto Ø D _s	1,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Norma	DIN 338

Duomenų lapai

Turiny	10
Smailas kampas	118 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	1,6 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	16 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	50 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Tinkami produktai

No Shop URL available for: GG1117 1,6
