

**Garant****eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273831 25/3   |
| GTIN             | 4045197517265 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o  $t_{\text{maks}}$  (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Varžtas                         | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Galvutės ilgis $L_1$            | 34,5 mm               |
| Darbinės dalies ilgis $L_4$     | 26,5 mm               |
| Įpjovos plotis w                | 3 mm                  |
| Įpjovos gylis $t_{\text{maks}}$ | 15 mm                 |
| Bendras ilgis L                 | 106 mm                |
| Serija                          | Eco                   |
| Koto plotis p                   | 25 mm                 |
| Paskirtis                       | kairinis              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vidinis aušinimas         | taip  |
| galima atpjauti pagal ašį | ne  |
| Produkto rūšis            | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu<br>Visas ilgis 50 mm                           | 659874 50   |
| Fiksavimo varžtas Tipas 6   | 279815 6    |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®<br>profilis TX25                            | 674248 TX25 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių<br>laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių<br>laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |