

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVBN 2020K11
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500