

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Atraminė plokštelė Tipas 8

269005 8

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500