



Kilpinė veržlė, Sriegio Ø: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086477 M20
GTIN	2050001741837
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Svoris	0,86 kg
Sriegio Ø	M20
Bendras aukštis F	90 mm
Vidinis Ø žiedas A	50 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	50 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	20 mm
Išorinis Ø žiedas B	90 mm

Duomenų lapai

Matmuo D	20 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	6 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas