

Garant

Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 8mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	300210 8
GTIN	4045197282811
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
	308700 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308635 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308600 40

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm

309900 8