

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 2525M16
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500