

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	31 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVBN 2020K16
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Koto dydis	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500