

Garant
eco atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3Lmm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273835 25/3L |
| GTIN | 4045197612175 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 12,5×w (**įpjovimo gylis iki 37,5 mm**)

Pastaba:

Maksimalus \emptyset = ribotas ruošinio \emptyset dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670 .

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 26,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 54 mm |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 37,5 mm |
| Bendras ilgis L | 125,5 mm |
| Serija | Eco |

| | |
|---------------------------|--|
| maksimalus \emptyset | 75 mm |
| Koto plotis p | 25 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---------------------------|----------|
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
|---------------------------|----------|