

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 1212F11
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500