

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	39 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SVVBN 2525M16
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500