

Garant

**Plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova
D1 / D2: 138/190mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 273824 138/190 |
| GTIN | 4045197577368 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantiyta.

Paskirtis:

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 – 50 %.

Įpjovos plotis w : 2 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 13 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$ | 13 mm |
| maksimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_2$ | 190 mm |
| minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$ | 138 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Įpjovos plotis w | 2 mm |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |

Priedai

| | |
|---------------------------|----------|
| Fiksavimo varžtas Tipas 9 | 279815 9 |
| Fiksavimo varžtas | 279910 |