

Garant

Įspraustinė, forma ADB, SK 40 A = 100, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300230 12
GTIN	4045197282934
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12