

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Galvutės ilgis L ₁	13 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 1616H11
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500