



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 16 mm

ISO kodų laikiklis: A16Q SVUBR/L11

Pjovimo vieta: 16 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1103..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 20 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo vieta	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1103..
ISO kodų laikiklis	A16Q SVUBR/L11
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 6
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	65 mm
Bendras ilgis L	180 mm

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269409
Užveržimo varžtas Tipas 6	269022 6