

**Garant**
**eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273831 20/5
GTIN	4045197576248
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o  $t_{\text{maks}}$  (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	40,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Įpjovos gylis $t_{\text{maks}}$	25 mm
Bendras ilgis L	99,5 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX30	674248 TX30
Fiksavimo varžtas Tipas 7	279815 7
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600