



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261120 20/11
GTIN	4960664585571
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 20 mm

ISO kodų laikiklis: A20R SVUBR/L11

Pjovimo vieta: 20 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1103..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 25 mm

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L ₃	18 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 6
Pjovimo vieta	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
ISO kodų laikiklis	A20R SVUBR/L11
Bendras ilgis L	200 mm

Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269409
Užveržimo varžtas Tipas 6	269022 6