



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M24
GTIN	2050001741790
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Flanšo Ø Antdėklas C	50 mm
Vidinis Ø žiedas A	50 mm
Bendras aukštis F	90 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	20 mm
Svoris	0,9 kg
Išorinis Ø žiedas B	90 mm
Sriegio Ø	M24

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	36 mm
Matmuo D	20 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	8 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas