

Garant
eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273831 20/2
GTIN	4045197517227
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{max} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos gylis t_{maks}	10 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Galvutės ilgis L_1	33,5 mm
Bendras ilgis L	92,5 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600