

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 2020K16
Atraminė plokštelė	269005 8
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500