



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 25 mm

ISO kodų laikiklis: A25S SVUBR/L16

Pjovimo vieta: 25 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 34 mm

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1604..
Atraminės plokštelės varžtas	269014 1
Darbinės dalies ilgis L ₃	20,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	34 mm
Pjovimo vieta	25 mm
Atraminė plokštelė	269006 1
ISO kodų laikiklis	A25S SVUBR/L16
Plokštelės dydis	16 mm
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm

Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 7
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė	269055
Atraminės plokštelės varžtas	269203
Užveržimo varžtas	269411
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 7	269022 7
Atraminė plokštelė Tipas 1	269006 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269014 1