

Garant
eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273830 20/3 |
| GTIN | 4045197515964 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{max} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Įpjovos gylis t_{maks} | 15 mm |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 21,5 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 34,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 93,5 mm |
| Serija | Eco |
| Koto plotis p | 20 mm |
| Paskirtis | dešininis |

| | |
|---------------------------|---|
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |