



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261120 32/16
GTIN	4960664585618
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 32 mm

ISO kodų laikiklis: A32S SVUBR/L16

Pjovimo vieta: 32 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 40 mm

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269006 1
Darbinės dalies ilgis L ₃	28 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 7
Iškyšos ilgis L ₁	130 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269014 1
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1604..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
ISO kodų laikiklis	A32S SVUBR/L16

Pjovimo vieta	32 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė	269055
Užveržimo varžtas	269411
Atraminės plokštelės varžtas	269203
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269014 1
Užveržimo varžtas Tipas 7	269022 7
Atraminė plokštelė Tipas 1	269006 1