

Garant**eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273830 16/4
GTIN	4045197515988
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{maks} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Galvutės ilgis L_1	37,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos gylis t_{maks}	20 mm
Bendras ilgis L	84,5 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600