

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261106 12/11
GTIN	4045197655462
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 1212F11
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500