

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	6 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	80 mm
Koto dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVBN 1212F11
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	18,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500