



## Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261121 16/11
GTIN	4960664585564
Produktų klasė	25U

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO kodų laikiklis: A16Q SVUBR/L11

Pjovimo vieta: 16 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1103..

Mažiausias pragręžimo Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo vieta	16 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	65 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	16 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 6
ISO kodų laikiklis	A16Q SVUBR/L11
Bendras ilgis L	180 mm

Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	269409
Užveržimo varžtas Tipas 6	269022 6