

**Garant**

**Ašinis vidinio griovelio įpjovimo peilis, išorinis, kairinis, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/3mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270355 6,2/3
GTIN	4045197467201
Produktų klasė	21I

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Įpjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub>	2,95 mm
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	6 mm
Koto Ø d	6 mm
Spindulys R	0,1 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>1</sub> = 15 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		