

**Garant**
**eco atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 8xw

**Pastaba:**

Maksimalus  $\emptyset$  = ribotas ruošinio  $\emptyset$  dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670 .

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	25 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Galvutės ilgis $L_1$	43 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	Eco

maksimalus Ø	50 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
---------------------------	----------