



## Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261121 25/16
GTIN	4960664585601
Produktų klasė	25U

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

ISO kodų laikiklis: A25S SVUBR/L16

Pjovimo vieta: 25 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Mažiausias pragręžimo Ø D<sub>min</sub>: 34 mm

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	20,5 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 7
ISO kodų laikiklis	A25S SVUBR/L16
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Atraminė plokštelė	269006 1
Atraminės plokštelės varžtas	269014 1

Pjovimo vieta	25 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė	269055
Užveržimo varžtas	269411
Atraminės plokštelės varžtas	269203
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas Tipas 7	269022 7
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269014 1
Atraminė plokštelė Tipas 1	269006 1