



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 32 mm

ISO kodų laikiklis: A32S SVUBR/L16

Pjovimo vieta: 32 mm

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 40 mm

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės varžtas	269014 1
Darbinės dalies ilgis L ₃	28 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 7
Pjovimo vieta	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	130 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
ISO kodų laikiklis	A32S SVUBR/L16
Plokštelės dydis	16 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VB.. 1604..

Atraminė plokštelė	269006 1
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269411
Atraminės plokštelės varžtas	269203
Atraminė plokštelė	269055
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė Tipas 1	269006 1
Užveržimo varžtas Tipas 7	269022 7
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269014 1