

**VBMT 110304, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui