

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	A20R SVQBR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L ₁	20,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500