

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVQBR/L16
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500