

Garant

Micro ašinis vidinio griovelio įpjovimo peilis, vidinis dešininis, L1 = 15 mm, Ø D_{min} / W: 6,2/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270360 6,2/3
GTIN	4045197467256
Produktų klasė	211

Aprašymas**Paskirtis:**

Įpjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	2,95 mm
Mažiausias Ø D _{min}	6,2 mm
Koto Ø d	6 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	6 mm
Spindulys R	0,1 mm
Serija	Micro
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 15 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		