



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M30
GTIN	2050001741806
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Sriegio ilgis Veržlė E	24 mm
Išorinis Ø žiedas B	108 mm
Sriegio Ø	M30
Flanšo Ø Antdėklas C	65 mm
Vidinis Ø žiedas A	60 mm
Bendras aukštis F	109 mm
Svoris	1,7 kg

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	45 mm
Matmuo D	24 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	12 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas