

**VBMT 110308, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261176 CA6525 |
| GTIN             | 4960664492343 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

VBMT 110308 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | M                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2 mm          |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 50 - 140 m/min      |
| Drožlialaužis                                 | HQ                  |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm              |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | CA6525                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Glotnasis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110308                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |