

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	A20R SVQBR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500