

Garant

45° tekimo ir nuožulų nuėmimo peilis, vidinis, kairinis, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Produktų klasė	211

Aprašymas

45° tekimo ir nuožulų nuėmimo peilis, vidinis, kairinis 6,2 mm Koto Ø d: 6 mm

Atstumas tarp viršūnės ir centro L₃: 2,95 mm

maksimalus pjūvio gylis t_{maks.}: 1,75 mm

Spindulys R: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø d	6 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	1,75 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	2,95 mm
Mažiausias Ø D _{min}	6,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	25 mm
Spindulys R	0,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 15 mm