

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	32 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVQBR/L16
Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500