



## LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 3AA



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 081521 3AA   |
| GTIN             | 032705100143 |
| Produktų klasė   | 08C          |

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

**Aukštos kokybės LED lempos** atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui

Su **LED reflektoriaus technologija. LED rankų ir šalmo lempa pagaminta iš nedegių**

**medžiagų.** Platus taškinis apšvietimas, puikiai tinka gaisrų gesinimui ir esant ekstremaliai šalčiui.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Švietimo trukmė | 8 h        |
| Galvos Ø        | 35 mm      |
| Korpuso spalva  | GREY       |
| ATEX zona       | zona 0     |
| ATEX zona       | zona 20    |
| Baterijos tipas | Mignon, AA |
| Baterijų kiekis | 3          |
| Šviesos srautas | 150 lm     |
| Svoris          | 139 g      |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| IP apsaugos klasė | IP 67                  |
| Bendras ilgis     | 135 mm                 |
| Prietaiso savybės | Tinka EX sričiai       |
| Apšvietimo plotas | 95 m                   |
| Maitinimas        | Baterijos              |
| Produkto rūšis    | Kišeninis prožektorius |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6     | 081559 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081554 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081551 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081561 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081553 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081552 LR6 |