

**Garant**

**Micro sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° dešininis, L1 = 16 mm, Ø Dmin / žingsnis: 4,4/0,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270400 4,4/0,5
GTIN	4045197467409
Produktų klasė	21I

**Aprašymas****Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	4,4 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	0,4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub>	1,9 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Minimali pastūma h <sub>min</sub>	0,29 mm
Koto Ø d	4 mm
Serija	Micro
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>1</sub> = 16 mm
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Produkto rūšis	Sriegimo peilis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		