

**Garant**

**Ašinis vidinio griovelio įpjovimo peilis, vidinis, kairinis, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/2,5mm**


**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 270365 6,2/2,5 |
| GTIN             | 4045197467294  |
| Produktų klasė   | 211            |

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Įpjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Koto Ø d                                        | 6 mm                   |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$             | 5 mm                   |
| Mažiausias Ø D <sub>min</sub>                   | 6,2 mm                 |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub> | 2,95 mm                |
| Spindulys R                                     | 0,1 mm                 |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                    | 15 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis                     | L <sub>1</sub> = 15 mm |
| Produkto rūšis                                  | Tekinimas              |

**Vartotojo duomenys**

|                           | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | ribotai tinka | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min      | N         |

|                                 |               |           |   |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 160 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min  | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min  | P |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 30 m/min  | H |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 90 m/min  | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 60 m/min  | M |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 30 m/min  | S |
| Ketus (G)                       | tinka         | 90 m/min  | K |
| CuZn                            | tinka         | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas                 | tinka         |           |   |
| nereguliarus                    | ribotai tinka |           |   |
| pertraukiamas                   | ribotai tinka |           |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |   |