

Garant**Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 40 A = 130, Užveržimo Ø D1: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300270 16
GTIN	4045197283030
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm

309900 16