

Garant

Micro sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° dešininis, L1 = 16 mm, Ø Dmin / žingsnis: 8,3/1,5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270400 8,3/1,5
GTIN	4045197467515
Produktų klasė	21I

Aprašymas**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Mažiausias Ø D _{min}	8,3 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Minimali pastūma h _{min}	0,87 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	1 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	2,9 mm
Koto Ø d	6 mm
Serija	Micro
Iškyšos ilgis L ₁	16 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 16 mm
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Produkto rūšis	Sriegimo peilis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		