


Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7125, Žingsnis: 0,75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270704 0,75
GTIN	4045197453020
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7125
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF

Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		